



۱- سوپاپ

۲- در

۳- بوش

۴- دنده

۵- پوسته

۶- شفت متحرک



۷- شفت محرک

۸- پایه

۹- پیچ

۱۰- نخ گرافیک

۱۱- مهره نافی



	A	B	C	D	E	F	G	H	O	J	K	P	d	l	m	n	U	t	d	R	Z	Kg
HF :1																						
HF :2																						
HF :3	40	83	128	154	11	18	115	106	83	61	165	144	18	30		15	6	21	1 inch	40	8	
HF :4	40	83	128	154	11	18	115	106	83	70	174	144	18	30		15	6	21	1,1/4 inch	40	8.5	
HF :5	44	88	140	166	11	20	130	110	85	97	186	153	22	40		20	6	25	1,1/2 inch	39	12.5	
HF :6	65	117	165	193	13	22	146	147.5	117.5	107	215	204	25	40		20	8	29	2 inch	43	21	



جدول راهنمای پمپ های HF, HFP, WHF

تیپ پمپ	ارتفاع دهش به متر	۷۰۰ دور در دقیقه		۹۰۰ دور در دقیقه		۱۴۰۰ دور در دقیقه	
		بازدمی در دقیقه به لیتر	سنگین سبک ۴۰-۱۴۰	بازدمی در دقیقه به لیتر	سنگین سبک ۴۰-۱۴۰	بازدمی در دقیقه به لیتر	سنگین سبک ۴۰-۱۴۰
		نیروی ورودی به کیلووات		نیروی ورودی به کیلووات		نیروی ورودی به کیلووات	
HF HFP WHF	۲۰ ۵۰	۲۵	۰/۳۷ ۰/۵	۳۲	۰/۵۵ ۰/۷۵	۵۰	۰/۷۵ ۱/۱
HF HFP WHF	۲۰ ۵۰	۳۰	۰/۵۵ ۰/۷۵	۴۰	۰/۷۵ ۱/۱	۶۵	۱/۱ ۱/۵
HF HFP WHF	۲۰ ۵۰	۶۰	۱/۱ ۱/۵	۸۳	۱/۵ ۲/۲		۱/۵ ۲/۲
HF HFP WHF	۲۰ ۵۰	۱۰۳	۲/۲ ۳	۱۳۳	۳ ۴		۳ ۴

جدول راهنمای پمپ های BHF, SHF

تیپ پمپ	ارتفاع انتقال به متر	بازدمی در دقیقه به لیتر	۱۰۰ دور دقیقه		۳۰۰ دور دقیقه		۵۰۰ دور دقیقه	
			مایع سنگین		مایع روان متوسط		مایع روان	
SHF BHF	۲۰	۳/۵	۰/۱۸	۱۰	۰/۲۵	۱۷/۵	۰/۳۷	
SHF BHF	۲۰	۴/۵	۰/۲۵	۱۳/۵	۰/۳۷	۲۲	۰/۵۵	
SHF BHF	۲۰	۹/۵	۰/۳۷	۲۸/۵	۰/۵۵	۴۷/۵	۰/۷۵	
SHF BHF	۲۰	۱۴/۵	۰/۷۵	۴۳/۵	۱/۵	۷۲/۵	۲/۲	

توجه : در این مدل پمپ های مایع باید روی پمپ سوار باشد